


Scollegamento collegamento collegamento



CARATTERISTICHE

Permette una disconnessione rapida e semplice del sistema di messa a terra per facilitare il collaudo della terra in isolamento

Alta conduttività, trafilatura dura, rame elettrolitico con passo secondo norma EN 13601

Comprende isolatori in poliammide privi di alogeni, hardware in acciaio inossidabile (EN 1.4401) e staffe di montaggio

SPECIFICHE

Materiale: Rame

Conforme a.: IEC® EN 62561-1:2017 CLASSE H.

Table 1/2

Codice a catalogo	Fine	Dimensione filettatura (TS)	Altezza (H)	Larghezza 1 (W1)	Larghezza 2 (W2)	Spessore (T)
DLINKT	Stagnato	M10	90 mm	100 mm	50 mm	6 mm
DLINKC	Nudo	M10	90 mm	100 mm	50 mm	6 mm


Table 2/2

Codice a catalogo	Peso unità
DLINKT	0.77 kg
DLINKC	0.77 kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La finitura stagnata è di 8 microns secondo ASTM B545 Service Class "C" per ambienti corrosivi.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE