


Calibro distanza di foratura, quattro piastre



CARATTERISTICHE

Utilizzato per eseguire spaziature di perforazione precise di ± 1 mm (0,039")

Le applicazioni comuni includono coprigiunti e giunti isolati per rotaie

SPECIFICHE

Guida di foratura inclusa: No

Materiale: Acciaio

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Tipo di rotaia	Lunghezza (L)	Larghezza (W)	Altezza (H)	A.
DDGNP4AM40	716553	NP4AM	400mm	87.9 mm	50 mm	40 mm
DDGNP4AM45	716554	NP4AM	415mm	87.9 mm	50 mm	45 mm
DDG750900750	716552	STR40	520mm	87.9 mm	50 mm	75 mm
DDG570660570	715268	S49	375mm	119.9 mm	60 mm	57 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	B	C
DDGNP4AM40	716553	40 mm	40 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	B	C
DDGNP4AM45	716554	45 mm	45 mm
DDG750900750	716552	90 mm	75 mm
DDG570660570	715268	66 mm	57 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE