

Calibro distanza di foratura, due piastre



CARATTERISTICHE

Utilizzato per eseguire spaziature di perforazione precise di ± 1 mm (0,039")

Le applicazioni comuni includono conta-assi e sensori per ruote

SPECIFICHE


Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Guida di foratura inclusa	Tipo di rotaia	Lunghezza 1 (L1)	Lunghezza 2 (L2)	Larghezza (W)
DDGTIEFEB145	716534	Sì	S49, S54, UIC60	339.1 mm	145 mm	87.9 mm
DDG635119	715263	No	N. B95	319 mm		87.9 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Altezza 1 (H1)	Altezza 2 (H2)	Dimensione del foro (HS)	A.
DDGTIEFEB145	716534	50mm	30mm	13.5 mm	145 mm
DDG635119	715263	50mm			119 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE