

DT2C SPD Compatto Classe II, Modalità 1+1



CARATTERISTICHE


Protezione a due modalità sottile, un alloggiamento modulo

SPECIFICHE

Codice a catalogo	DT2C32011R
Tensione di sistema nominale (Un)	230 V
Tensione continua massima di esercizio (Uc)	320 VAC L-N 255 VAC N-PE
Corrente di scarica nominale (In), IEC, L-N	15kA 8/20 µs
Corrente di scarica nominale (In), IEC, N-PE	20kA 8/20 µs
Corrente di scarica massima (Imax), IEC, L-N	35kA 8/20 µs
Corrente di scarica massima (Imax), IEC, N-PE	35kA 8/20 µs
Valore nominale di interruzione della corrente conseguente (Ifi)	0.1kA
Livello di protezione tensione (su)	1500V
Fusibile di riserva @ Isccr	63 A @ 25 kA
Tempo di risposta, L-N	25 ns Max
Tempo di risposta, N-PE	100 ns Max
Corrente nominale di corto circuito (Isccr)	25kA
Sistema di distribuzione	TT TN-S

Codice a catalogo	DT2C32011R
Modalità di protezione	L-N N-PE
Resistenza temporanea alla sovratensione 200 ms (Ut), N-PE	1200V
Resistenza temporanea alla sovratensione 5 s (Ut), L-N	335V
Tecnologia	Distacco termico
Collegamento, PE pieno	35 mm ² Max
Collegamento, PE a trefoli	25 mm ² Max
Collegamento, pieno	6 mm ² Max
Collegamento, a trefoli	4 mm ² Max
Umidità	5 - 95
Temperatura	-40 to 85 °C
Materiale della cassa	UL® 94V-0 termoplastico
Classificazione della cassa	IP 20
Montaggio	Guida DIN profilato superiore da 35 mm
Capacità di commutazione dei contatti remoti	0.5 A @ 250 VAC 3 A @ 125 VAC
Contatti remoti	Sì
Indicazione di stato	Indicatore meccanico
Profondità (D)	68mm
Altezza (H)	90 mm
Larghezza (W)	18 mm
Peso unitario	0.13 kg
È conforme a	IEC® 61643-11 Classe II EN 61643-11 Type 2

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE