

# Dal terminale di emissione Ericore Ericore Ericore Early Streamer all'adattatore nVent ERICORE



## CARATTERISTICHE

Connette il terminale ESE alla terminazione nVent ERICO Ericore superiore

## SPECIFICHE

Table 1/2


| Codice a catalogo | Materiale                     | Dimensione filettatura 1 (TS1) | Dimensione filettatura 2 (TS2) | Diametro 1 (Ø1) | Diametro 2 (Ø2) | Altezza (H) |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| INTCPTSIERICOR    | Acciaio inox 304L (EN 1,4306) | MF25                           | 1/2" BSPP                      | 38.1 mm         | 29 mm           | 71 mm       |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Peso unità |
|-------------------|------------|
| INTCPTSIERICOR    | 0.16 kg    |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La filettatura metrica extra fine corrisponde a M25x1.



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**