

Ponticello per messa a terra



CARATTERISTICHE

Progettato per l'uso con ponti per messa a terra prefabbricati nVent ERICO

Prodotto su ordinazione per lunghezze specifiche (solo incrementi di 50 mm)

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Materiale	Finitura	Tipo di conduttore	Dimensioni del conduttore	Equivalenza capacità per calcolo fusione	Dimensioni capocorda
340970G	Copper, Acciaio	Rivestito in stagno, Electro galvaniz ed	Cavo composito isolato	70 mm ² A trefoli	70mm ²	10, 12, 16
340870G	Copper, Polivinilcloruro	Bare, Rivestito in stagno	Cavo NYY-0	70 mm ² A trefoli		10, 12, 16
340895G	Copper, Polivinilcloruro	Bare, Rivestito in stagno	Cavo NYY-0	95 mm ² A trefoli		10, 12, 16

Table 2/2

Codice a catalogo	Lunghezza	Lunghezza	Tipo di armatura	Applicazione ponte di massa	È conforme a
340970G	250 - 1700 mm	250mm	Capocorda	Galleria	EN IEC® 62561-1 Classe H 100 kA
340870G	250 - 1700 mm	250mm	Capocorda	Galleria	EN IEC® 62561-1 Classe H 100 kA

Codice a catalogo	Lunghezza	Lunghezza	Tipo di armatura	Applicazione ponte di massa	È conforme a
340895G	250 - 1700 mm	250mm	Capocorda	Galleria	EN IEC® 62561-1 Classe H 100 kA

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Al momento di ordinare, specificare lunghezza desiderata (in incrementi di 50 mm) e dimensione del capocorda. Il ponticello può anche essere ordinato senza capocorda su un'estremità.

DB-16-C-70-S-050-C		
DB	Earth Point	DB: 1 hole BT: 2 holes BF: 4 holes LU: M16 lug TA: tape
16	Dimensioni delle filettature	10: M10 12: M12 16: M16 40: Tape 40x5mm 30: Tape 30x4mm
C	Tipo di conduttore	K: Steel Rond C: Y/G Cable T: Steel Bar F: Steel Bar 4mm N: NYY-O Cable H: N2XH-0 Cable
70	Dimensioni conduttore	12: D12mm 16: D16mm 30: 30x4mm 40: 40x5mm 50: 50mm ² 70: 70mm ² 95: 95mm ²
S	Conductor Angle	S: 0° P: 90° A: 45°
050	Length (cm)	xxx
x	Termination (option if cable)	SR: Solid Round EP: Earthpoint perpendicular ES: Earthpoint straight TA: Tape of 100mm TP: Tape of 150mm LU: M16 lug
x	Bolts & Washer	- : No Hardware H: With Hardware
C	Imballaggio	- : by unit (Made-to-Stock) C: 5 pieces (Made-to-Order) G: 25 pieces (Made-to-Order)

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE