


Coppia di stampi di ricambio da cavo a gambo della rotaia, segnale, 85-141 lb T-Rail, Linguetta da 1" Stile terminale collegamento, 10 mm² A trefoli

CODICE A CATALOGO

SBB200R



CARATTERISTICHE

Coppia di stampi di ricambio progettata per l'installazione dei circuiti dei binari e dei collegamenti mediante ponticelli all'asse neutro

Venduto a coppie

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Materiale: Grafite

Tipo di rotaia: Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre

Stile terminale di collegamento: 1"

Dimensione conduttore: 10 mm² intrecciato

Diametro esterno conduttore, nominale: 4.12mm

Stile saldatrice: TB5;T21

Clip di fissaggio incluse: No

Solo stampo: Sì

Materiale di saldatura: SB25, venduto separatamente

Manicotto conduttore: SBS10, venduto separatamente

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE