


Morsetto dell'asta di messa a terra



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il design esclusivo con incisioni sul corpo non si rompe con l'aumento delle forze meccaniche

Le filettature in acciaio inossidabile non si spanano se strette eccessivamente

Profilo interno unico offre un carico di estrazione quattro volte superiore a quello previsto in conformità a UL® 96

Certificato UL® 96

SPECIFICHE

Table 1/2


Codice a catalogo	Materiale	Dimensione conduttore, UL	Diametro asta di messa a terra, nominale	Diametro dell'asta di massa, effettivo (Ø)	Altezza (H)	Lunghezza (L)
LPC790	Rame	Classe 1 - Classe 2 (4/0 max)	1/2" - 3/4"	12.7 - 17.3 mm	42 mm	44.5mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Larghezza (W)	Peso unità
-------------------	---------------	------------

LPC790	23.8 mm	0.15 kg
--------	---------	---------

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE