

Morsetto per picchetto di terra, bullone a U, stagnato, un conduttore



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

La finitura in stagno fornisce un aspetto a prova di furto


Accetta conduttori con orientamento parallelo e perpendicolare

SPECIFICHE

Table 1/1				
Codice a catalogo	Materiale	Finitura	Diametro picchetto di terra, nominale	Dimensioni del conduttore, UL
GC065	Bronze, Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)	Rivestito in stagno	5/8" - 3/4"	2/0 Sol - 250 kcmil Str, 70 mm ² Str - 120 mm ² Str

Orientamento del conduttore (parallelo o perpendicolare)					
GC064	Dimensione conduttore (a trefoli)				
Diametro nominale del picchetto di terra	16 mm ²	25 mm ²	35 mm ²	50 mm ²	70 mm ²
Picchetto di terra ramato da 5/8"	Par.	Par.	Par.	Perp.	Perp.
Picchetto di terra da 5/8" in acciaio inossidabile/zincato	Par.	Par.	-	Perp.	Perp.
Picchetto di terra ramato da 3/4"	Par.	-	-	Perp.	Perp.
Picchetto di terra da 3/4" in acciaio inossidabile/zincato	-	-	-	Perp.	-
GC065	Dimensione conduttore (a trefoli)				
Diametro nominale del picchetto di terra	16 mm ²	25 mm ² - 70 mm ²		95 mm ²	120 mm ²
Picchetto di terra ramato da 5/8"	Par.	Entrambi		Entrambi	Par.
Picchetto di terra da 5/8" in acciaio inossidabile/zincato	Par.	Entrambi		Entrambi	Par.
Picchetto di terra ramato da 3/4"	Par.	Entrambi		Entrambi	-
Picchetto di terra da 3/4" in acciaio inossidabile/zincato	Par.	Entrambi		-	-

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE