

Punta di guida del picchetto di terra per picchetto di terra, filettatura interna a sezioni



CARATTERISTICHE


Punta di guida per picchetto di terra filettato da utilizzare solo per picchetti di terra a filettatura interna

SPECIFICHE

Materiale: Acciaio

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Per uso con	Lunghezza (L)	Lunghezza filettatura (TL)	Diametro (Ø)	Dimensioni delle filettature (TS)
SPK15	710120	Picchetti di terra con filettatura interna SSR16 e SCR15	42mm	20mm	15 mm	M10
SPK20	710130	Picchetto di terra con filettatura interna SSR20	51mm	20mm	20 mm	M10



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE