


Isolamento termorestringente, dritto



CARATTERISTICHE

Tubi termoretraibili per connessioni isolate

SPECIFICHE

Table 1/2


Codice a catalogo	Materiale	Colore	Dimensione conduttore, UL	Rapporto di restringimento	Diametro espanso	Diametro recuperato
A130AE	Poliolefina	Nero	0,35" - 0,94"	4:01	33.27 mm Min	8 mm Max

Table 2/2

Codice a catalogo	Lunghezza (L)	Diametro (Ø)	Resistenza dielettrica	Temperatura
A130AE	1219.2mm	38.1 mm	430	-18 to 90 °C

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La dicitura diametro recuperato fa riferimento al diametro interno finale dei tubi dopo il completamento dell'effettiva termoretrazione degli stessi o recupero mediante un'attenta applicazione del calore. Viene specificato un valore massimo per garantire il corretto adattamento dei tubi intorno all'oggetto coperto.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE