

Scatola di ispezione, polietilene ad alta densità (HDPE)



CARATTERISTICHE

Capacità di carico pedonale

Adatto per applicazioni di capacità di carico più leggere in manti erbosi

Resistente a sostanze chimiche, UV e corrosione

Bullone di bloccaggio in acciaio inossidabile da 3/8" x 2 1/2" (64 mm)

Scatole e coperture in incrementi di 3 1/4" (83 mm)

Due knockout da 3 1/2" x 1 1/2" (89 x 38 mm) per scatola

Il modello T416BH include quattro fori aggiuntivi nella copertura per consentire all'acqua di entrare nel pozzetto di ispezione generalmente da utilizzare con picchetti da terra chimici


SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Materiale	Colore	Carico nominale	Diametro, livello di grado (DG)	Diametro esterno (OD)	Altezza (H)
T416B	Polietilene ad alta densità (HDPE)	Verde	0.15	260mm	333 mm	254 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Peso unitario
T416B	2 kg



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE