

Alloggiamento per ispezione, polipropilene resistente agli urti



CARATTERISTICHE

Offre un livello elevato di protezione per le terminazioni di messa a terra critiche grazie all'uso del coperchio bloccabile

Coperchio di facile bloccaggio con apertura mediante chiave di sicurezza

Facile manutenzione della terminazione di terra grazie alla grande apertura di lavoro

Il design leggero consente movimentazione, stoccaggio e trasporto agevoli

Adatto per applicazioni di pavimentazione e incatramatura a caldo

Stabilizzato ad UV contro la degradazione della luce solare

Non fragile per impedire danni da temperature fredde

Base progettata per accogliere la sbarra di terra per scatola di ispezione (545135)

SPECIFICHE

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	È conforme a	Altezza (H)	Lunghezza (L)	Larghezza (W)
PIT03	710180	Polipropilene resistente agli urti	EN IEC® 62561-5, EN IEC® 62561-5 Class Light Duty (4kN)	216 mm	241mm	207 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Peso unitario
-------------------	-----------------	---------------

PIT03	710180	1.3 kg
-------	--------	--------

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE