

Staffa montante offset regolabile ISOv



CARATTERISTICHE

Supporto per il palo telescopico per il montaggio sotto la sporgenza del tetto

Gambe di montaggio regolabili per installazione del palo a livello

SPECIFICHE



Table 1/2

Codice a catalogo	Materiale	Lunghezza (L)	Lunghezza	Diametro (Ø)	Dimensione del foro (HS)	A.
ISONVBKTXL	Acciaio inox 304 (EN 1,4301)	800mm	800 - 1000 mm	40 - 50 mm	11 mm	240 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	B	Angolo (a)
ISONVBKTXL	182 mm	45 °

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE