


Complessivo supporto blocchi in calcestruzzo ISO_nV



CARATTERISTICHE

Utilizzato per i supporti con zavorra per il palo sulle superfici orizzontali


La parte inferiore in schiuma offre un'interfaccia a bassa abrasione per una migliore protezione della membrana del tetto

Ferramenta in acciaio inossidabile inclusa

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Materiale	Altezza 1 (H1)	Altezza 2 (H2)	Lunghezza (L)	Peso unità
ISONVBLOCKSET1	Concrete, Acciaio inox 304 (EN 1,4301)	90mm	270mm	350mm	19.9 kg
ISONVBLOCKSET2	Concrete, Acciaio inox 304 (EN 1,4301)	175mm	270mm	350mm	39.2 kg
ISONVBLOCKSET3	Concrete, Acciaio inox 304 (EN 1,4301)	260mm	340mm	350mm	58.6 kg
ISONVBLOCKSET4	Concrete, Acciaio inox 304 (EN 1,4301)	345mm	430mm	350mm	78 kg
ISONVBLOCKSET5	Concrete, Acciaio inox 304 (EN 1,4301)	430mm	500mm	350mm	97.4 kg



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE