


Staffa del palo di compensazione fisso ISO nV



CARATTERISTICHE

Utilizzato per il montaggio a sbalzo dei pali ISO nV

SPECIFICHE


Materiale: Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)

Table 1/2

Codice a catalogo	Lunghezza (L)	A	B	Altezza (H)	Dimensione del foro (HS)	Larghezza (W)
ISONVBKT15	15mm	45 mm	158 mm	40 mm	11 mm	198 mm
ISONVBKT200	200mm	45 mm	158 mm	40 mm	11 mm	208 mm
ISONVBKT80	80mm	45 mm	158 mm	40 mm	11 mm	208 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Diametro (Ø)
ISONVBKT15	40 - 50 mm
ISONVBKT200	40 - 50 mm
ISONVBKT80	40 - 50 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
 Opzione 1 – Assistenza
 clienti
 Opzione 2 – Assistenza
 tecnica

Europa

Paesi Bassi:
 +31 800-0200135
 Francia:
 +33 800 901 793

Europa

Germania:
 800 1890272
 altri paesi:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE