

Supporto per palo ISO nV



CARATTERISTICHE

Utilizzato per sostenere gli assemblaggi del palo ISO nV con un'uscita

I pali e i cavi possono essere assemblati orizzontalmente e posizionati in verticale sul supporto da una posizione a livello

SPECIFICHE


Materiale: Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)

Table 1/1

Codice a catalogo	Lunghezza (L)	Altezza (H)	Larghezza (W)
ISONVSTAND10	1240mm	600 mm	860 mm
ISONVSTAND15	1730mm	900 mm	1205 mm
ISONVSTAND25	2860mm	1450 mm	2005 mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il supporto per il palo ISO nV deve essere installato con quattro blocchi di supporto in calcestruzzo.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE