

Solo stampo per giunzioni, Power



CARATTERISTICHE

Stampo di ricambio progettato per l'installazione di collegamenti mediante ponticelli al fungo della rotaia

La connessione viene realizzata entro i confini della piastra di giunzione

SPECIFICHE

Stile terminale di collegamento: C

Materiale: Grafite

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Tipo di rotaia	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Orientamento
MRR50D	547900	UIC54, UIC60	50 mm ² intrecciati	9.27mm	Mano sinistra
MRR50G	547910	UIC54, UIC60	50 mm ² intrecciati	9.27mm	Mano destra
PBCS6CWPRHM		Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	3/0 composito	14.53mm	Mano destra
PBCS6CWPLHM		Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	3/0 composito	14.53mm	Mano sinistra
PBC2WRHM		Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	250 kcmil Ropelay	19.05mm	Mano destra

Codice a catalogo	Numero articolo	Tipo di rotaia	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Orientamento
PBC2WLHM		Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	250 kcmil Ropelay	19.05mm	Mano sinistra

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza clienti

Opzione 2 – Assistenza tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE