


Coppia di stampi per giunzioni con parti di montaggio e clip, segnale



CARATTERISTICHE

Coppia di stampi di ricambio con componenti di montaggio progettata per l'installazione di collegamenti mediante ponticelli al fungo della rotaia

La connessione viene realizzata entro i confini della barra di giunzione

Include lo strumento di pulizia dello stampo e l'accenditore a pietra

SPECIFICHE

Tipo di rotaia: Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre

Prodotto: Stampo, telai e morsetti

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Stile terminale di collegamento	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice
SBM456F		Acciaio, Graphite	3/4" XS	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	T6, T7
SBS925F		Acciaio, Graphite	Testa libera	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	T6, T7
SBS5838F	165171	Acciaio, Graphite	3/4"	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	T6, T7

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Stile terminale dicollegamento	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice
SBS898F		Acciaio, Graphite	1"	Barra bondstrand da 5/16"	7.94mm	T6, T7

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE