

# Solo coppia di stampi per giunzioni, alimentazione



## CARATTERISTICHE

Coppia di stampi di ricambio con componenti di montaggio progettata per l'installazione di collegamenti mediante ponticelli al fungo della rotaia

La connessione viene realizzata entro i confini della piastra di giunzione

Include lo strumento di pulizia dello stampo e l'accenditore a pietra

## SPECIFICHE

**Stile terminale di collegamento:** C

**Materiale:** Grafite

Table 1/1

| Codice a catalogo | Tipo di rotaia                                    | Dimensione conduttore       | Diametro esterno conduttore, nominale |
|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| PBCX3M            | UIC                                               | 50 mm <sup>2</sup> Ropelay  | 9.13mm                                |
| PBCX6M            | UIC                                               | 120 mm <sup>2</sup> Ropelay | 9.53mm                                |
| PBC2JM            | Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre | 2/0 Ropelay                 | 12.19mm                               |
| PBCS5M            | Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre | 2/0 composito               | 13.36mm                               |

| Codice a catalogo | Tipo di rotaia                                    | Dimensione conduttore      | Diametro esterno conduttore, nominale |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| PBCS6M            | Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre | 3/0 composito              | 14.53mm                               |
| PBC2SM            | Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre | 4/0 Ropelay                | 15.49mm                               |
| PBCY5X5M          | UIC                                               | 95 mm <sup>2</sup> Ropelay | 15.52mm                               |
| PBC2WM            | Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre | 250 kcmil intrecciato      | 19.05mm                               |
| PBXLC2WM          | Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre | 250 kcmil Ropelay          | 19.05mm                               |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE