

Solo coppia di stampi collegamento a giunti, segnale



CARATTERISTICHE

Coppia di stampi di ricambio progettata per l'installazione di collegamenti mediante ponticelli al fungo della rotaia

La connessione viene realizzata entro i confini della piastra di giunzione

SPECIFICHE

Materiale: Grafite

Table 1/1

Codice a catalogo	Tipo di rotaia	Stile terminale collegamento	Prodotto	Dimensioni del conduttore	Diametro esterno del conduttore, nominale	Modello saldatore
SBM456	Sezioni di rotaia a T da 85 lb a 141 lb	3/4" XS	Stampo e strumento per la pulizia dello stampo	3/16" Ponticello a trefolo	4.76mm	T6, T7
SBM456M	Sezioni di rotaia a T da 85 lb a 141 lb	3/4" XS	Solo stampo	3/16" Ponticello a trefolo	4.76mm	T6, T7
SBS5838	Sezioni di rotaia a T da 85 lb a 141 lb	Linguetta da 3/4"	Stampo e strumento per la pulizia dello stampo	3/16" Ponticello a trefolo	4.76mm	T6, T7

Codice a catalogo	Tipo di rotaia	Stile terminale collegamento	Prodotto	Dimensioni del conduttore	Diametro esterno del conduttore, nominale	Modello saldatore
SBS5838M	Sezioni di rotaia a T da 85 lb a 141 lb	Linguetta da 3/4"	Solo stampo	3/16" Ponticello a trefolo	4.76mm	T6, T7
SBS5839	Sezioni di rotaia a T da 85 lb a 141 lb	Linguetta da 1"	Stampo e strumento per la pulizia dello stampo	3/16" Ponticello a trefolo	4.76mm	T6, T7
SBS5839M	Sezioni di rotaia a T da 85 lb a 141 lb	Linguetta da 1"	Solo stampo	3/16" Ponticello a trefolo	4.76mm	T7
SBS925	Rotaia senza testa	Senza testa	Stampo e strumento per la pulizia dello stampo	3/16" Ponticello a trefolo	4.76mm	T6, T7
SBS925M	Rotaia senza testa	Senza testa	Solo stampo	3/16" Ponticello a trefolo	4.76mm	T6, T7
SBB492	Rotaia senza testa	Senza testa	Stampo e strumento per la pulizia dello stampo	5/16" Ponticello a trefolo	7.94mm	T6, T7
SBB492M	Rotaia senza testa	Senza testa	Solo stampo	5/16" Ponticello a trefolo	7.94mm	T6, T7
SBS898	Sezioni di rotaia a T da 85 lb a 141 lb	Linguetta da 1"	Stampo e strumento per la pulizia dello stampo	5/16" Ponticello a trefolo	7.94mm	T6, T7
SBS898M	Sezioni di rotaia a T da 85 lb a 141 lb	Linguetta da 1"	Solo stampo	5/16" Ponticello a trefolo	7.94mm	T6, T7
SBTBT71YM	Sezioni di rotaia a T da 85 lb a 141 lb	Linguetta da 1"	Solo stampo	#1 Coassiale	8.43mm	T7

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE