


Giunto T6 coppia saldatrice completa, segnale



CARATTERISTICHE

Il gruppo saldatore completo fornisce un comodo mezzo per applicare i collegamenti tramite ponticelli al fungo della rotaia, attraverso il giunto

La connessione viene realizzata entro i confini della barra di giunzione

Include lo strumento di pulizia dello stampo

SPECIFICHE

Tipo di rotaia: Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Stile terminale di collegamento	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Lunghezza Unione
SBHFT6A		Steel, Graphite, Termoplastica	Testa libera	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	165.1mm
SBHFT6C		Steel, Graphite, Termoplastica	Testa libera	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	190.5mm
SBHFT6D		Steel, Graphite, Termoplastica	Testa libera	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	247.7mm
SBTBT6A		Steel, Graphite, Termoplastica	1"	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	165.1mm
SBTBT6C		Steel, Graphite, Termoplastica	3/4"	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	190.5mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Stile terminale dicollegamento	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Lunghezza Unione
SBTBT6D	715408	Steel, Graphite, Termoplastica	1"	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	247.7mm
SBXST6A		Steel, Graphite, Termoplastica	3/4" XS	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	165.1mm
SBXST6C	165570	Steel, Graphite, Termoplastica	3/4" XS	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	190.5mm
SBXST6D		Steel, Graphite, Termoplastica	3/4" XS	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	247.7mm
SBST6X2	222628	Steel, Graphite, Termoplastica	1"	35 mm ² Ropelay	7.75mm	177.8mm
SBHFT6B		Steel, Graphite, Termoplastica	Testa libera	Barra bondstrand da 5/16"	7.95mm	177.8mm
SBTBT6B		Steel, Graphite, Termoplastica	1"	Barra bondstrand da 5/16"	0.79mm	177.8mm
SBTBT6E		Steel, Graphite, Termoplastica	1"	Barra bondstrand da 5/16"	0.79mm	247.7mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Stile saldatrice
SBHFT6A		T6
SBHFT6C		T6
SBHFT6D		T6
SBTBT6A		T6
SBTBT6C		T6
SBTBT6D	715408	T6
SBXST6A		T6

Codice a catalogo	Numero articolo	Stile saldatrice
SBXST6C	165570	T6
SBXST6D		T6
SBST6X2	222628	T6
SBHFT6B		T6
SBTBT6B		T6
SBTBT6E		T6

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

 WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE