


# Giunto T6 coppia saldatrice completa, segnale



## CARATTERISTICHE

Il gruppo saldatore completo fornisce un comodo mezzo per applicare i collegamenti tramite ponticelli al fungo della rotaia, attraverso il giunto

La connessione viene realizzata entro i confini della barra di giunzione

Include lo strumento di pulizia dello stampo

## SPECIFICHE

**Tipo di rotaia:** Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre

Table 1/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale                      | Stile terminale di collegamento | Dimensione conduttore | Diametro esterno conduttore, nominale | Lunghezza Unione |
|-------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|
| SBHFT6A           |                 | Steel, Graphite, Termoplastica | Testa libera                    | Bondstrand da 3/16"   | 4.76mm                                | 165.1mm          |
| SBHFT6C           |                 | Steel, Graphite, Termoplastica | Testa libera                    | Bondstrand da 3/16"   | 4.76mm                                | 190.5mm          |
| SBHFT6D           |                 | Steel, Graphite, Termoplastica | Testa libera                    | Bondstrand da 3/16"   | 4.76mm                                | 247.7mm          |
| SBTBT6A           |                 | Steel, Graphite, Termoplastica | 1"                              | Bondstrand da 3/16"   | 4.76mm                                | 165.1mm          |
| SBTBT6C           |                 | Steel, Graphite, Termoplastica | 3/4"                            | Bondstrand da 3/16"   | 4.76mm                                | 190.5mm          |

| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale                         | Stile terminale<br>dicollegamento | Dimensione<br>conduttore        | Diametro<br>esterno<br>conduttore,<br>nominale | Lunghezza<br>Unione |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| SBTBT6D           | 715408          | Steel, Graphite,<br>Termoplastica | 1"                                | Bondstrand da<br>3/16"          | 4.76mm                                         | 247.7mm             |
| SBXST6A           |                 | Steel, Graphite,<br>Termoplastica | 3/4" XS                           | Bondstrand da<br>3/16"          | 4.76mm                                         | 165.1mm             |
| SBXST6C           | 165570          | Steel, Graphite,<br>Termoplastica | 3/4" XS                           | Bondstrand da<br>3/16"          | 4.76mm                                         | 190.5mm             |
| SBXST6D           |                 | Steel, Graphite,<br>Termoplastica | 3/4" XS                           | Bondstrand da<br>3/16"          | 4.76mm                                         | 247.7mm             |
| SBST6X2           | 222628          | Steel, Graphite,<br>Termoplastica | 1"                                | 35 mm <sup>2</sup><br>Ropelay   | 7.75mm                                         | 177.8mm             |
| SBHFT6B           |                 | Steel, Graphite,<br>Termoplastica | Testa libera                      | Barra<br>bondstrand da<br>5/16" | 7.95mm                                         | 177.8mm             |
| SBTBT6B           |                 | Steel, Graphite,<br>Termoplastica | 1"                                | Barra<br>bondstrand da<br>5/16" | 0.79mm                                         | 177.8mm             |
| SBTBT6E           |                 | Steel, Graphite,<br>Termoplastica | 1"                                | Barra<br>bondstrand da<br>5/16" | 0.79mm                                         | 247.7mm             |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Stile saldatrice |
|-------------------|-----------------|------------------|
| SBHFT6A           |                 | T6               |
| SBHFT6C           |                 | T6               |
| SBHFT6D           |                 | T6               |
| SBTBT6A           |                 | T6               |
| SBTBT6C           |                 | T6               |
| SBTBT6D           | 715408          | T6               |
| SBXST6A           |                 | T6               |

| Codice a catalogo | Numero articolo | Stile saldatrice |
|-------------------|-----------------|------------------|
| SBXST6C           | 165570          | T6               |
| SBXST6D           |                 | T6               |
| SBST6X2           | 222628          | T6               |
| SBHFT6B           |                 | T6               |
| SBTBT6B           |                 | T6               |
| SBTBT6E           |                 | T6               |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

 WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**