nVent | ERICO

We connect and protect

Coppia di saldatori completa T7 collegamento a giunti, segnale

CARATTERISTICHE

Il gruppo saldatore completo fornisce un comodo mezzo per applicare i collegamenti tramite ponticelli al fungo della rotaia, attraverso il giunto

La connessione viene realizzata entro i confini della barra di giunzione

Include lo strumento di pulizia dello stampo e l'accenditore a pietrina

SPECIFICHE

Tipo di rotaia: Sezioni di rotaia a T da 85 lb a 141 lb

Table 1/1

Codice a catalogo	Materiale	Stile terminale collegamento	Dimensioni del conduttore	Diametro esterno del conduttore, nominale	Modello saldatore
SBHFT7E	Acciaio, Graphite	Senza testa	3/16" Ponticello a trefolo	4.76mm	T7
SBHFT7K	Acciaio, Graphite	Senza testa	5/16" Ponticello a trefolo	4.76mm	T7
SBTBT7F	Acciaio, Graphite	Linguetta da 3/4"	3/16" Ponticello a trefolo	4.76mm	T7
SBTBT7G	Acciaio, Graphite	Linguetta da 1"	3/16" Ponticello a trefolo	4.76mm	T7

Codice a catalogo	Materiale	Stile terminale collegamento	Dimensioni del conduttore	Diametro esterno del conduttore, nominale	Modello saldatore
SBXST7D	Acciaio, Graphite	3/4" XS	3/16" Ponticello a trefolo	4.76mm	T7
SBTBT7B	Acciaio, Graphite	Linguetta da 1"	5/16" Ponticello a trefolo	7.94mm	T7

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord America
+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza clienti
Opzione 2 – Assistenza tecnica

Europa
Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Il nostro straordinario portafoglio di marchi:
CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.