

Morsetto di messa a terra multifunzione, acciaio zincato



CARATTERISTICHE

Morsetto di messa a terra multifunzione che consente la connessione di conduttori tondi, piatti o tondini spiralati

Le piastre di connessione sono in grado di ruotare, consentendo le connessioni ad angoli variabili

SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Dimensioni del conduttore	Dimensioni nastro	Dimensioni tondino spiralato, unità metriche
CPD2440	101100	Acciaio	Elettrozincato	50 mm ² A trefoli, 2/0 Solid	40 x 5 mm max.	20 mm Max

Table 2/3


Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensioni tondino spiralato, USA	Dimensioni tondino spiralato, Canada	Lunghezza 1 (L1)	Lunghezza 2 (L2)	Larghezza (W)
CPD2440	101100	#7 Max	20M Max	83 mm	30 mm	60 mm

Table 3/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Coppia (TQ)	È conforme a
-------------------	-----------------	-------------	--------------

CPD2440	101100	35 N·m	IEC® EN 62561-1:2017 Classe H
---------	--------	--------	----------------------------------

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE