

Conduttore a trefoli non isolato per protezione contro i fulmini



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Fornisce un percorso verso terra per le correnti prodotte da fulmini

SPECIFICHE

Dettagli della certificazione: UL® 96

Table 1/2

Codice a catalogo	Materiale	Classe conduttore UL	Tipo di conduttore	Numero di fili	Diametro filo	Diametro
LPA100500	Alluminio	Classe I	Liscio	25	1.63mm	12.7 mm
LPA102500	Alluminio	Classe I	Liscio	28	1.63mm	13.46 mm
LPC126R250	Rame	Classe II	Cordatura	28	1.63mm	11.94 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Lunghezza	Sezione trasversale	Peso unitario	Certificazioni
LPA100500	152.4m	49.98mm ²	0.05 kg	cUL
LPA102500	152.4m	58.31mm ²	0.05 kg	
LPC126R250	76.2m	58.31mm ²	0.17 kg	E202878- Combined_CoC, E202878- Combined_CoC

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il peso dell'unità è per piede (0,3048 m).

Le lunghezze CTO sono disponibili a un prezzo aggiuntivo.

Dimensioni conduttore equivalente	
Codice articolo	Dimensioni conduttore
LPC134xxx	2/0
LPC136xxx	3/0
LPC137xxx	4/0

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE