

nVent ERICO Cadweld Plus Welding Material, F20



nVent ERICO Cadweld Plus Welding Material, F20, allows for an expedited, permanent grounding connection using pre-measured, self-contained cups. Each package of welding material can be easily placed into the mold and safely ignited with the nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Exothermic Welding Control Unit to create an irreversible bond.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Mixture consists mainly of copper oxide and aluminum

Primarily used in grounding and bonding applications

Integrated welding material package

Color coding by size for easy identification

Electronic ignition

No starting material required

Non-explosive

Not subject to spontaneous ignition

See specific nVent ERICO Cadweld connection details to determine welding material requirements

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Ghiera con codice colore	Conforme a.	Certificazioni
-------------------	-----------------	--------------------------	-------------	----------------

15PLUSF20	165700	Nero		UL, cUL
400PLUSF20	165711	Marrone		
150PLUSF20	165707	Blu scuro	EN IEC® 62561-1 collegamento permanente	UL, cUL
65PLUSF20	165704	Verde scuro	EN IEC® 62561-1 collegamento permanente	cUL, UL
32PLUSF20	165702	Bianco	EN IEC® 62561-1 collegamento permanente	cUL, UL
90PLUSF20	165705	Grigio	EN IEC® 62561-1 collegamento permanente	cUL, UL
45PLUSF20	165703	Blu chiaro	EN IEC® 62561-1 collegamento permanente	cUL, UL
25PLUSF20	165701	Rosso	EN IEC® 62561-1 collegamento permanente	cUL, UL
115PLUSF20	165706	Arancione	EN IEC® 62561-1 collegamento permanente	UL, cUL
500PLUSF20	165712	Marrone chiaro		
300PLUSF20	165710	Verde chiaro		UL, cUL
250PLUSF20	165709	Viola		UL, cUL
600PLUSF20		Bianco		
750PLUSF20	164996	Bianco		
200PLUSF20	165708	Giallo		UL, cUL

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle

istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE