

Intercettore nVent ERICO System 3000



CARATTERISTICHE

Risposta dinamica all'avvicinamento di un canale discendente di un fulmine

Progettato per installazioni ad altezze inferiori

Tecnologia non radioattiva

Non è richiesta alcuna fonte esterna di alimentazione


SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Temperatura	Altezza di installazione (H)	Diametro 1 (Ø1)	Diametro 2 (Ø2)
INTMKIVSS	702089	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)	-40 to 100 °C	20 m Max	101.6 mm	26.15 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Altezza (H)	Dimensione filettatura (TS)	Peso unità
INTMKIVSS	702089	348 mm	1/2" BSPP	2.06 kg



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE