

Collare tubo



CARATTERISTICHE


Morsetto per il fissaggio di tubi e tubi di scarico al sistema di protezione contro i fulmini

Fissa il conduttore a punti di montaggio tondi orizzontali o verticali

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Dimensioni del conduttore	Diametro esterno (OD)	Larghezza (W)	Peso unitario
SPC5080S	107000	Acciaio inossidabile 18-8 (EN 1.4305)	6 mm Pieno - 11 mm Pieno	50 - 80 mm	40 mm	0.15 kg
SPC5080C	107050	Rame	6 mm Pieno - 11 mm Pieno	50 - 80 mm	40 mm	0.17 kg
SPC70120S	107010	Acciaio inossidabile 18-8 (EN 1.4305)	6 mm Pieno - 11 mm Pieno	70 - 120 mm	40 mm	0.17 kg
SPC70120C	107060	Rame	6 mm Pieno - 11 mm Pieno	70 - 120 mm	40 mm	0.19 kg
SPC130180C	107070	Rame	6 mm Pieno - 11 mm Pieno	130 - 180 mm	40 mm	0.24 kg



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE