

Smerigliatrice per rotaie portatile, a due cicli alimentata a gas



CARATTERISTICHE

Motore a due tempi da 39 cm³

L'impugnatura della testa motrice incorpora la piastra di base per proteggere il motore dai danni

Design leggero

L'impugnatura antivibrazione riduce la fatica dell'operatore e aiuta a fornire un equilibrio corretto quando si utilizza la mola

L'albero più robusto aumenta la durabilità del funzionamento

La stabilità aumentata della mola, riduce vibrazione e usura durante il funzionamento

Una sola apparecchiatura per la molatura di fungo e gambo

Velocità massima della ruota 6.000 giri/min

La protezione regolabile della mola ruota di 360 gradi per consentire il funzionamento in aree ristrette

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Tipo	Peso unità
SBG150WC	715409	Smerigliatrice con custodia	14.6 kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni

personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE