

Cavo assemblato prefabbricato



L'assemblaggio sicuro di cavi a bassa tensione di esercizio di 24 V presenta un design semplice e una struttura robusta, per assicurare lunga vita e manutenzione minima. La caratteristica dell'autoregolazione consente al sistema di riscaldamento di variare la potenza di uscita in risposta alle variazioni della temperatura circostante e alle condizioni meteorologiche. Quando la temperatura aumenta il cavo autoregolante diminuisce automaticamente la propria potenza di uscita, offrendo una protezione dipendente dalla temperatura. I cavi autoregolanti conservano energia per fornire calore quando e dove è necessario, su tutta la lunghezza del circuito. Gli assemblaggi di cavi disponibili comprendono 12 m (39,4") di normale cavo elettrico collegato con cavo autoregolante nei nostri stabilimenti di produzione.

CARATTERISTICHE

Tecnologia di riscaldamento autoregolante di nVent RAYCHEM

Temperatura di esercizio con sicurezza di contatto

Prefabbricato e testato in fabbrica

Progettato per installazione nel canale di montaggio

Struttura robusta per resistere a condizioni ambientali

SPECIFICHE

Fine: Nichelato

Table 1/1

Codice a catalogo	Materiale	Lunghezza 1	Lunghezza 2	Tensione di esercizio	Temperatura	Numero di conduttori
RHS4TA9CA12	Copper, Fluoropolimero	9 m	12 m	24 V.	80 °C Max	2
RHS4TA6CA12	Copper, Fluoropolimero	6 m	12 m	24 V.	80 °C Max	2
RHS4TA7CA12	Copper, Fluoropolimero	7 m	12 m	24 V.	80 °C Max	2

Codice a catalogo	Materiale	Lunghezza 1	Lunghezza 2	Tensione di esercizio	Temperatura	Numero di conduttori
RHS4TA4CA12	Copper, Fluoropolimero	4 m	12 m	24 V.	80 °C Max	2

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La lunghezza 1 rappresenta la lunghezza del cavo di riscaldamento autoregolato. La lunghezza 2 rappresenta la lunghezza del cavo elettrico.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE