

Connettore di collegamento temporaneo base guida, impugnatura a T.



CARATTERISTICHE

Può essere utilizzata nella maggior parte dei comuni tipi di rotaia

Consente collegamenti al segnale e connessioni al circuito dei binari temporanei mediante i cavi forniti dal cliente

Punti di contatto induriti sul blocco morsetti a causa di ruggine e incrostazioni

Connessione per singolo conduttore: puro o a trefoli

Un design esclusivo garantisce un contatto positivo e una presa ottimale

La manopola a forma di T consente un fissaggio manuale rapido e semplice


SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Materiale	Lunghezza (L)	Larghezza (W)	Altezza (H)	Spessore del piede della guida (RFT)	Diametro (Ø)
A140WT	Acciaio, Copper	63.5mm	25.4 mm	47.63 mm	15.24 mm Max	4.0 - 9.5 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Dimensione conduttore
A140WT	# 6 solido - 1/0 incagliato, 10 mm² Solid - 50 mm² Stranded



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE