

Perforatrice per binari alimentata a gas a quattro cicli



La gamma SBM-V di foratrici per rotaie per petrolio/benzina è progettata per offrire operazioni di foratura fluide, affidabili e potenti. Essa funziona con prodotti di tutte le dimensioni, dalle applicazioni con foro di collegamento di segnalazione alle dimensioni di fori per chiavarde. È disponibile un'ampia gamma di accessori, incluse unità di serraggio, frese per punte e profili per rotaie e modelli per applicazioni speciali.

CARATTERISTICHE

Compatto e facile da utilizzare

Motore silenzioso a 4 tempi da 0,83 cavalli vapore (0,62 kW) con una velocità del mandrino di 267 giri/min

Design leggero

Una gamma di modelli intercambiabili per adattarsi a tutti i profili di rotaia comuni

Utilizza frese per punte standard di settore

In dotazione con il serbatoio di refrigerante per foratrice per rotaie COOLTANKASSY (715375) e set di strumenti per foratrice per rotaie SBMTOOLSET (715395) per una facile manutenzione

Include involucro di trasporto in metallo

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Carburante	Diametro foro trapanato	Larghezza	Peso unità
SBMV4	715412	Nessun mix	7 - 24 mm	381 - 457 mm	13 kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Quando si ordina una macchina, è necessario ordinare anche un modello di profilo di rotaia adatto al profilo di rotaia appropriato e alla posizione di perforazione e un dispositivo di serraggio adatto al tipo di rotaia e/o al metodo di serraggio da selezionare.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE