

Kit di giunzione per rotaie, segnale, tipo a linguetta



I collegamenti a giunti nVent ERICO Cadweld sono concepiti per essere saldati alla testa del profilo rotaia, entro i confini della barra di giunzione. Per garantire l'integrità della connessione, il collegamento dovrà essere effettuato mediante il materiale per saldatura nVent ERICO Cadweld.

CARATTERISTICHE

Fornisce un resistenza elettrica invariata

Resistenza alla corrosione di livello superiore

Installazione semplificata, con necessità di formazione minima

Apparecchiature di installazione semplici e altamente portatili

Utilizzabile su binari vecchi, usurati o nuovi

Altamente durevole

SPECIFICHE

Tipo di rotaia: Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre

Mole incluse: No

Stile terminale di collegamento: Scheda

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Dimensione conduttore	Lunghezza Unione	Lunghezza 1 (L1)
SB20108	715411	Cadmium Bronze, Rame	Bare, Stagnato	Bondstrand da 3/16"	247.65mm	198.4 mm
SB20175		Cadmium Bronze, Rame	Bare, Stagnato	Barra bondstrand da 5/16"	177.8mm	146.1 mm

Table 2/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza 2 (L2)	Diametro (Ø)
SB20108	715411	19.1 mm	4.8 mm
SB20175		25.4 mm	7.9 mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il kit include: (100) collegamenti, (200) materiale per saldatura in lega F80, (2) stampi di ricambio, (1) accenditore a pietra, (1) strumento per pulizia stampi e (5) mole (ove richiesto).

I kit con mole includono: (5) grana ad alte prestazioni e con diametro da 4,5" (114 mm) (alberino da 7/8"), ruote con centro depresso tipo 27 (codice articolo SBG20046) per l'uso con rettificatrici angolari.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE