

# Template profilo rotaia



## CARATTERISTICHE

Fornisce posizionamento specifico, sicuro e facile dell'altezza del foro sul profilo della rotaia

I modelli di profili di rotaia universali possono accogliere svariati profili di rotaia

Adatto per l'utilizzo con foratrici per rotaie nVent ERICO SBMV2, SBMV4, SBME48VDC e SBME230VAC

Si installa facilmente su foratrici per rotaie

## SPECIFICHE

**Dimensione del foro (HS):** 6.5 mm

**Diametro (Ø):** 54 mm

**Materiale:** Acciaio


Table 1/1

| Codice a catalogo | Numero articolo | Tipo di modello | Larghezza (W) | Tipo di rotaia     | Altezza foro (HH) |
|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------|-------------------|
| RPT115LB          | 716203          | Regolare        | 82.5 mm       | AREA DI 115 libbre | 75.7mm            |
| RPT43KG625        | 715509          | Regolare        | 82.5 mm       | 43 kg              | 62.5mm            |
| RPT50KG63         | 715513          | Regolare        | 82.5 mm       | 50 kg              | 63mm              |
| RPT60KG738        | 715512          | Regolare        | 82.5 mm       | 60 kg              | 73.8mm            |
| RPTAS41KG603      | 715543          | Regolare        | 82.5 mm       | AS41               | 60.3mm            |

| Codice a catalogo | Numero articolo | Tipo di modello | Larghezza (W) | Tipo di rotaia | Altezza foro (HH) |
|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|
| RPTAS4758         |                 | Regolare        | 82.5 mm       | AS47           | 58mm              |
| RPTAS5364         |                 | Regolare        | 82.5 mm       | AS53           | 64mm              |
| RPTAS6068         |                 | Regolare        | 82.5 mm       | AS60           | 68mm              |
| RPTBH95RBS64      | 715367          | Regolare        | 82.5 mm       | BH95RBS        | 64.69mm           |
| RPTBHP42KG58      | 715544          | Regolare        | 82.5 mm       | BHP42          | 58mm              |
| RPTBS100A         | 715529          | Regolare        | 82.5 mm       | BS100A         | 76.2mm            |
| RPTBS80A          | 715528          | Regolare        | 82.5 mm       | BS80A          | 65.53mm           |
| RPTBS90A56        | 715559          | Regolare        | 82.5 mm       | BS90A          | 56mm              |
| RPTEB50T675       | 715364          | Regolare        | 82.5 mm       | 50 kg          | 67.5mm            |
| RPTIR52KG69       | 715557          | Regolare        | 82.5 mm       | 52 kg          | 69mm              |
| RPTK4063          | 716206          | Regolare        | 82.5 mm       | K40            | 63mm              |
| RPTNP4AM805       | 715571          | Regolare        | 82.5 mm       | NP4AM          | 80.5mm            |
| RPTNP4AM865       | 715572          | Regolare        | 82.5 mm       | NP4AM          | 86.5mm            |
| RPTNP4AM893       | 715573          | Regolare        | 82.5 mm       | NP4AM          | 93mm              |
| RPTR65785         | 715560          | Regolare        | 82.5 mm       | R65            | 78.5mm            |
| RPTRI6087         | 715577          | Regolare        | 82.5 mm       | RI60           | 87mm              |
| RPTRP42           |                 | Regolare        | 82.5 mm       | RP42           | 60.5mm            |
| RPTRP54           |                 | Regolare        | 82.5 mm       | RP54           | 70mm              |

| Codice a catalogo | Numero articolo | Tipo di modello | Larghezza (W) | Tipo di rotaia      | Altezza foro (HH) |
|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------|-------------------|
| RPTS41595         | 715540          | Regolare        | 82.5 mm       | S41                 | 59.5mm            |
| RPTS49475         | 715578          | Regolare        | 82.5 mm       | S49                 | 47.5mm            |
| RPTUIC5472        |                 | Regolare        | 82.5 mm       | UIC                 | 72mm              |
| RPTUNI            | 715365          | Universale      | 95 mm         | S49, S54, UIC60     | 62.5mm            |
| RPTUNIVABC        | 716201          | Universale      | 95 mm         | BS90A, UIC54, UIC60 | 70mm              |
| RPTUNIVEFG        | 716202          | Universale      | 95 mm         | AS50, AS60, BHP42   | 74.5mm            |
| RPTVRC60CN        | 715558          | Regolare        | 82.5 mm       | VRC60               | 79mm              |

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

#### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRachte**