


Morsetto di messa a terra per armature, perpendicolare



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Utilizzo universale per tondini spiralati, barre filettate e tubi

La caratteristica di posa in opera consente di ridurre il tempo di installazione

Struttura in lega di bronzo con viti in acciaio inossidabile 304

Approvato per l'interramento diretto nel terreno e nel calcestruzzo

SPECIFICHE


Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Tipo di connessione	Dimensione conduttore	Diametro dell'asta di massa, effettivo (Ø)	Dimensione tubo acqua (Ø)
EK17	710365	Bronze, Acciaio inox 304 (EN 1,4301)	Perpendicolare	#10 fisso - #2 solido, 5.5 mm ² Stranded - 25 mm ² Stranded	12.7 - 25.4 mm	12.7 - 25.4 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione armatura, metrica	Dimensioni armatura, USA	Dimensioni armatura, Canada
EK17	710365	12 - 25 mm	#4 - #8	10M - 25M

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE