


Punta di foratura per rotaie con centro cavo ad alte prestazioni SBPM/SBPML, metallo in polvere



CARATTERISTICHE

Progettato per applicazioni di foratura ad alta velocità

Sopporta circa 100 utilizzi

Le punte di perforazione possono essere rimesse a terra circa cinque volte

Codolo da 3/4" (19 mm) Weldon

Utilizzabile su tutti i tipi di rotaie

Sviluppato specificamente per acciaio per rotaie

Consente tempi di foratura più brevi

La durabilità elevata fornisce una durata di vita estesa

SPECIFICHE

Materiale: Acciaio ad alta velocità

Finitura: Rivestimento multi-strato TIALN

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro della punta di trapano (Ø)	Lunghezza (L)
SBPM1270	716473	12"	61mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro della punta di trapano (Ø)	Lunghezza (L)
SBPM1370	716474	13"	61mm
SBPM1470	716475	14"	61mm
SBPM1570	716476	15"	61mm
SBPM1870	715274	18"	61mm
SBPM2070	715272	20"	61mm
SBPM2270	715030	22"	61mm
SBPML1990	716310	19"	90mm
SBPML2090	716311	20"	90mm
SBPML2190	716477	21"	90mm
SBPML2290	715280	22"	90mm
SBPML2390	716478	23"	90mm
SBPML2490	716479	24"	90mm
SBPML2590	716480	25"	90mm
SBPML2690	716481	26"	90mm
SBPML2790	716482	27"	90mm
SBPML2890	716483	28"	90mm
SBPML2990	716484	29"	90mm
SBPML3090	716485	30"	90mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro della punta di trapano (Ø)	Lunghezza (L)
SBPML3190	716486	31"	90mm
SBPML3290	716487	32"	90mm
SBPML3390	716488	33"	90mm
SBPML3490	716489	34"	90mm
SBPML3590	716490	35"	90mm
SBPML3690	716491	36"	90mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE