

Punta di foratura per rotaie con centro cavo SB/SBL



CARATTERISTICHE

Progettato per applicazioni di foratura ad alta velocità

Sopporta circa 40 utilizzi

Può essere rimesso a terra per usi ulteriori

Sviluppato specificamente per acciaio per rotaie

Codolo da 3/4" (19 mm) Weldon

Consente tempi di foratura più brevi

La durabilità elevata fornisce una durata di vita estesa

SPECIFICHE

Materiale: Acciaio ad alta velocità


Finitura: Rivestimento di TIALN

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro della punta di trapano (Ø)	Lunghezza (L)
DHC18	716492	18 mm	63mm
DHC19	716493	19 mm	63mm
DHC23	716494	23 mm	63mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro della punta di trapano (Ø)	Lunghezza (L)
DHC25	716495	25 mm	63mm
DHC27	716496	27 mm	63mm
DHC35	716497	35 mm	63mm
DHC36	716498	36 mm	63mm
DSB1670	715251	16 mm	70mm
DSB1770	715252	17 mm	70mm
DSBL1690	716301	16 mm	90mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte