

Modulo di ricambio protezione contro le sovratensioni su guida DIN SGT



CERTIFICAZIONI



SPECIFICHE

Codice a catalogo	SGT150M	SGT240M
Corrente di scarica nominale (in), IEC	50kA 8/20 μ s	40kA 8/20 μ s
Corrente di scarica massima (Imax), IEC	100kA 8/20 μ s	65kA 8/20 μ s
Corrente di scarica nominale (in), UL	20kA 8/20 μ s	20kA 8/20 μ s
Corrente a impulsi (Iimp)	50kA 10/350 μ s	
Frequenza	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Temperatura	-40 to 85 °C	-35 to 85 °C
Materiale del contenitore	Termoplastica UL® 94V-0	Termoplastica UL® 94V-0

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle

istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE