


Albero SIM in acciaio inox



CARATTERISTICHE

Progettato per montare terminali aerei ESE

Consente il montaggio di terminali aerei convenzionali grazie all'adattatore corretto

SPECIFICHE


Table 1/2

Codice a catalogo	Materiale	Prodotto	Dimensione filettatura (TS)	Lunghezza (L)	Spessore (T)	Diametro esterno (OD)
SIM28A2	Acciaio inox 304L (EN 1,4306)	Sezione montante superiore	M25	2000mm	2 mm	28 mm
SIM28A2316	Acciaio inox 316L (EN 1,4404)	Sezione montante superiore	M25	2000mm	2 mm	28 mm
SIM33B2	Acciaio inox 304L (EN 1,4306)	Sezione montante centrale		2000mm	2.5 mm	33 mm
SIM33B2316	Acciaio inox 316L (EN 1,4404)	Sezione montante centrale		2000mm	2.5 mm	33 mm
SIM33B3	Acciaio inox 304L (EN 1,4306)	Sezione montante centrale		3000mm	2.5 mm	33 mm
SIM33B3316	Acciaio inox 316L (EN 1,4404)	Sezione montante centrale		3000mm	2.5 mm	33 mm

Codice a catalogo	Materiale	Prodotto	Dimensione filettatura (TS)	Lunghezza (L)	Spessore (T)	Diametro esterno (OD)
SIM40C2	Acciaio inox 304L (EN 1,4306)	Sezione montante inferiore		2000mm	2.5 mm	40 mm
SIM40C3	Acciaio inox 304L (EN 1,4306)	Sezione montante inferiore		3000mm	2.5 mm	40 mm
SIM40C2316	Acciaio inox 316L (EN 1,4404)	Sezione montante inferiore		2000mm	3.55 mm	42.4 mm
SIM40C3316	Acciaio inox 316L (EN 1,4404)	Sezione montante inferiore		3000mm	3.55 mm	42.4 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Hardware incluso	Peso unità
SIM28A2	No	2.3 kg
SIM28A2316	No	2.3 kg
SIM33B2	Sì	3.5 kg
SIM33B2316	Sì	3.5 kg
SIM33B3	Sì	5.3 kg
SIM33B3316	Sì	5.3 kg
SIM40C2	Sì	4 kg
SIM40C3	Sì	6.05 kg
SIM40C2316	Sì	6.93 kg
SIM40C3316	Sì	10.4 kg



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE