

Morsetto per conduit con chiusura a scatto



CARATTERISTICHE

Per il supporto e il posizionamento sollevato dei conduttori

L'installazione a scatto e rotazione non richiede alcuno strumento

SPECIFICHE

Materiale: Nylon

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensioni del conduttore	Altezza (H)	Larghezza (W)	A	Dimensione del foro (HS)
SRL-23-N10	103720	10 mm Pieno	25 mm	23 mm	23 mm	6.5 mm
SRL-23-N6	103700	6 mm Pieno	25 mm	23 mm	23 mm	6.5 mm
SRL23N8	103710	8 mm Pieno	25 mm	23 mm	23 mm	6.5 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Peso unitario
SRL-23-N10	103720	0.01 kg
SRL-23-N6	103700	0.01 kg

Codice a catalogo	Numero articolo	Peso unitario
SRL23N8	103710	0.01 kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE