

Solo stampo per lavori su cingoli speciali, alimentazione



CARATTERISTICHE

Stampi di ricambio progettati per le strutture di collegamento in applicazioni con connessioni elettriche

Da utilizzare con terminali prodotti in fabbrica

Disponibile con orientamento a sinistra o a destra

SPECIFICHE

Tipo di rotaia:	Profili delle rotaie per gru
Materiale:	Grafite
Stile terminale di collegamento:	J

Table 1/1

Codice a catalogo	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice	Orientamento
PBJT503LHM	2/0 Concentrico	10.62mm	T5	Mano sinistra
PBJT503RHM	2/0 Concentrico	10.62mm	T5	Mano destra
PBJT52QLHM	4/0 Concentrico	13.41mm	T5	Mano sinistra
PBJT52QM	4/0 Concentrico	13.41mm	T5	Mano sinistra e destra

Codice a catalogo	Dimensioneconduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice	Orientamento
PBJT52QRHM	4/0 Concentrico	13.41mm	T5	Mano destra
PBJT52WLHM	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T5	Mano sinistra
PBJT52WM	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T5	Mano sinistra e destra
PBJT52WRHM	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T5	Mano destra

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE