


Morsetto per tubo bullone a U punzonato, 90°



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Morsetto per il fissaggio di tubi, corrimano e tubi di scarico al sistema di protezione contro i fulmini


Certificato UL® 96

SPECIFICHE

Dimensioni del conduttore, UL: Classe 1 - Classe 2 (4/0 max.)

Table 1/1

Codice a catalogo	Materiale	Diametro esterno (OD)	Profondità (D)	Altezza (H)	Larghezza (W)	Peso unitario
LPC5962	Copper, Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)	48.3 - 66.67 mm	50.8mm	92 mm	118.75 mm	0.23 kg
LPC5963	Copper, Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)	66.8 - 92.2 mm	50.8mm	119.19 mm	139.7 mm	0.35 kg



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE