

Morsetto di messa a terra statico per tamburi



CARATTERISTICHE

Progettato specificamente per la messa a terra o il collegamento a massa di piccoli contenitori, fusti, raccoglitori, macchinari o personale in aree contenenti liquidi o polveri infiammabili

Il morsetto a pinza ha un corpo pressofuso con due punti in acciaio inossidabile e una compressione robusta della molla da 25 kg (55 libbre)

Il design consente al morsetto di penetrare strati multipli di vernice o corrosione accumulata in modo da effettuare un contatto appropriato con il metallo nudo

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Apertura ganasce	Profondità gola	Cablaggio incluso
B2610A	165410	Aluminum, Acciaio inox 416 (EN 1,4005)	25.4 mm Max	25.4mm	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE