

Punto di attacco, filettatura metrica



CARATTERISTICHE

Consente il montaggio su perno filettato - unità metrica

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Diametro (Ø)	Altezza (H)	Dimensione filettatura (TS)	Peso unità
ARC2205CNC	101900	Rame	16 mm	0.5 m	M10	0.55 kg
ARC2205SS	102000	Acciaio inox 304 (EN 1,4301)	16 mm	0.5 m	M10	0.5 kg
ARC2210SS	102010	Acciaio inox 304 (EN 1,4301)	16 mm	1 m	M10	0.75 kg
ARC2210CNC	101910	Rame	16 mm	1 m	M10	0.8 kg

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Conforme a.
ARC2205CNC	101900	IEC® EN 62561-2
ARC2205SS	102000	

Codice a catalogo	Numero articolo	Conforme a.
ARC2210SS	102010	IEC® EN 62561-2
ARC2210CNC	101910	IEC® EN 62561-2

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE