

Contatore di sovratensioni, display meccanico




CARATTERISTICHE

Fornisce una registrazione non reimpostabile del numero di sovratensioni deviate

SPECIFICHE

Codice a catalogo	TDSSC
Numero articolo	701250
Soglia di viaggio	300
Connessione, continua	1 - 6 mm ²
Connessione, bloccata	1 - 6 mm ²
Materiale del contenitore	Termoplastica UL® 94V-0
Valore nominale del contenitore	IP 20 NEMA®-1
Montaggio	Guida DIN a cappello da 35 mm
Temperatura	-35 to 55 °C
Larghezza modulo	2 M
Profondità (D)	68mm
Altezza (H)	90 mm
Larghezza (W)	36 mm
Peso unità	0.2 kg



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE