

Connettore nastro



CARATTERISTICHE

Morsetto per la giunzione di due sezioni del conduttore a bandella

Fornisce un punto di disconnessione per consentire il test della messa a terra


SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Dimensioni nastro	Profondità (D)	Altezza (H)	Larghezza (W)
OBA268	711430	Alluminio	25 x 3 mm, 26 x 2 mm	35mm	20.5 mm	64 mm
OBC268	711440	Ottone	25 x 3 mm, 26 x 2 mm	35mm	20.5 mm	64 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	A.	B	Peso unità	Conforme a.
OBA268	711430	8 mm	26 mm	0.1 kg	IEC® EN 62561-1
OBC268	711440	8 mm	26.5 mm	0.29 kg	IEC® EN 62561-1



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE