

Accoppiatore filettato per asta di messa a terra in acciaio inox, filettatura interna



CARATTERISTICHE


Viene utilizzato con picchetto di terra in acciaio inossidabile SSR16, con filettatura interna a sezioni

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Lunghezza (L)	Dimensione filettatura (TS)	Peso unità
SSD10	710115	Acciaio inox 304 (EN 1,4301)	40mm	M10	0.02 kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent.

Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE