

Supporto barra di distribuzione regolabile ABS profilo perforato



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Da utilizzare con i Moduli per isolamento supporto barra collettore regolabile in ABS

Fori di fabbrica punzonati per un assemblaggio rapido

Migliora la resistenza alla piegatura interbloccando o bloccando due profili

Fissa i profili insieme oppure fissa il profilo alla struttura del pannello utilizzando il Rinforzo del profilo per supporto barra collettore regolabile in ABS

Conforme a RoHS

SPECIFICHE


Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Lunghezza (L)	Altezza (H)	Larghezza (W)	Dimensione del foro (HS)
ABS-AP25	560930	Alluminio	2000mm	23 mm	47 mm	8.5 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	A.	Peso unità
ABS-AP25	560930	25 mm	1.35 kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE