


Isolante regolabile per supporto barra di distribuzione piatta



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Da utilizzare con le Guide per supporti barre collettrici piatte regolabili per creare supporti per barre collettrici personalizzati

Si modifica rapidamente per poter contenere spessori multipli di barra

Elevata resistenza alle forze di corto circuito

Fornisce un'eccellente protezione elettrica all'apparecchiatura

Non contiene alogeni

Conforme a RoHS

SPECIFICHE

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Tensione d'esercizio massima, IEC (UI)	Temperatura di esercizio	Conforme a.	Grado di infiammabilità

SIALP-B	504991	Poliammide rinforzato con fibra di vetro	1000, 1500	-40 to 130 °C	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0
---------	--------	--	------------	---------------	---	-----------

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza barra colletttrice	Spessore barra colletttrice	Altezza (H)	A.	Peso unità
SIALP-B	504991	30 - 125 mm	5 - 10 mm	70 mm	34 mm	0.26 kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza clienti
Opzione 2 – Assistenza tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE